

Luxusní skleněná svíčková nádoba se skleněným víkem

Vlastní Dodavatel svíčkové nádoby

Sunny&Glass může nejen provádět objednávky OEM / ODM, ale také pomoci mnoha značkám od koncepčního designu až po skutečné&proudcts.

Společnost Sunny Glassware, která se zaměřuje na luxusní vonné produkty za posledních 10 let, je dodavatelem 80% značek vůní ve Spojených státech.

Oceněný tým návrhářů získal důvěru mnoha luxusních značek, jako je NEST Fragrance. Talentovaný návrhářský tým je v Číně bezkonkurenční.

Product Details

Charakteristiky této svíčky jar with víčka

1. lotus&pattern glass jar
- 2.&lotus&pattern glass víko
3. Postřík&black color with gold dots on the candle holders and lids
- 4.&Custom designs and decorations are welcomed.











Office & Sample Room

Koupili jsme mezinárodní kancelář o rozloze 1800 metrů čtverečních v Shenzhenu.



Ukázkové zobrazení místnosti

Meiyang Sklo poskytuje více než jen &Shenzhen ukázková místnost má 5000 kusů&Široká škála možností. Vyhrál velkou kartu [Recenze zákazníků](#).&Vítejte v kanceláři v Shenzhen! Obraz je následující &Jen část našeho designu svícenVítejte v kanceláři Shenzhen najít své oblíbené, to vám přinese spoustu překvapení, protože je obtížné najít takový jiný dodavatel v Číně.



Náš certifikát



ASTM



GB/T 19001-2016 idt ISO 9001: 2015



Green & Social Compliance Policy Statement



Níže jsou obrázky hlavních on-line transakcí. Další informace o továrně naleznete v tématu: [Prohlídka továrny](#)





Surface Treatment

10+ production lines



□ Spraying



□ Engraving



□ Electroplating



□ Silk-screen



- Spraying
- Engraving
- Electroplating
- Silk-Screen

[Další videa](#)

Charakteristiky stroje lisovaného skla svícen

Open Machine-Lisované řemeslo se obvykle používá k výrobě svícny s následujícími funkcemi: horní průměr je nižší než spodní

- . Sériová výroba s vysokým MOQ
- . Reliéfní vzor na vnější stěně
- . Maximální - Minimální tloušťka: 1,5 ~ 10 mm
- . Tenčí tloušťka: 4 ~ 30 mm
- . Nízkonákladové náklady na model na vnější stěně.

Aplikační metoda

1. Používejte jej pod vedením dospělé osoby
2. Před použitím opláchněte vodou nebo vroucí vodou
3. Nedotýkejte se okraje skla, zkuste odstranit spodní část skla nebo rukojeť

Opatření

Pivo, víno, bílé víno, nápoje nebo horká voda nemusí být příliš plné

2. Abyste se vyhnuli zranění rukou vašeho dítěte, udržujte je mimo dosah.
3. Vyhněte se pádu, kolizi a silnému nárazu
4. Nevztahuje se na mikrovlnné trouby
5. Aby nedošlo k jeho protržení, neumísťujte jej přímo do ohně.

Více [Svícen](#) Nebo jakékoliv sklo,

Navštivte prosím naše webové stránky: [Http://www.okcandle.com/](http://www.okcandle.com/)

Nebo zde vám může pomoci lépe pochopit nás: [Faq](#)